

## Desfășurător de tambur, Tip: 500/M



### Date comandă

Numărul de comandă	992900 500/M
GTIN	2050002064430
Clasa articolului	960

### Descriere

#### Execuție:

Desfășurător compact cu rampă de rulare pentru tamburul de cablu, din lemn, oțel sau plastic. Desfășurare ușoară, fără sincope a prelungitorului pentru cablu. Role de susținere reglabile, de înaltă calitate, sprijinite pe rulmenți. Se recomandă doar pentru mediu interior. Cu 4 role de ghidaj cu frână.

#### Culoare:

RAL 7005 gri șobolan

#### Notă:

Greutățile tamburului se aplică doar pentru derulare sincopată când tamburii nu sunt deteriorați.

### Descriere tehnică

Înălțime	80 mm
Greutate	10 kg
greutate maximă a tamburului	140 kg
Lățime	550 mm
lățime maximă a tamburului	520 mm
Adâncime	530 mm
Ø tambur	150 - 700 mm
Denumirea producătorului	TROMBOI 500 M

Tip produs

Desfășurător de tambur