

**DUO-LOCK Extensie conică, oțel, scurtă SAFE-LOCK, DUO-LOCK Interfață / Ø DS: DL20/25****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 220376 DL20/25 |
| GTIN | 4034221150127 |
| Clasa articolului | 26Y |

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire pentru o contracție și extensie optime.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--|
| Ø D ₂ | 19,3 mm |
| Lungimea totală L | 95 mm |
| Ø cozii D _s | 25 mm |
| moment de rotație recomandat | 80 Nm |
| DUO-LOCK Interfață | DL20 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |