



DUO-LOCK Extensie conică, oțel, lungă Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: DL12/16



Date comandă

Numărul de comandă	220378 DL12/16
GTIN	4034221149978
Clasa articolului	26Y

Descriere

Execuție:

Cu strat de acoperire pentru o contracție și extensie optime.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea totală L	160 mm
DUO-LOCK Interfață	DL12
moment de rotație recomandat	30 Nm
Ø D ₂	11,5 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare