



## DUO-LOCK Extensie conică, oțel, lungă Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: DL20/25



### Date comandă

Numărul de comandă	220378 DL20/25
GTIN	4034221150189
Clasa articolului	26Y

### Descriere

#### Execuție:

Cu strat de acoperire pentru o contracție și extensie optime.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	250 mm
DUO-LOCK Interfață	DL20
Ø D <sub>2</sub>	19,3 mm
moment de rotație recomandat	80 Nm
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare