

**DUO-LOCK Bucșe elastice ER, ER 32, DUO-LOCK Interfață: DL20****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 220389 DL20   |
| GTIN               | 4034221156235 |
| Clasa articolului  | 26Y           |

**Descriere****Notă:**

**HAIMER Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER pentru bucșe elastice.**

**Descriere tehnică**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| L <sub>2</sub>               | 10 mm          |
| DUO-LOCK Interfață           | DL20           |
| Ø D <sub>2</sub>             | 19,3 mm        |
| moment de rotație recomandat | 80 Nm          |
| A                            | 19 mm          |
| Suport                       | ER 32          |
| Standard                     | ISO 15488-B    |
| Tip produs                   | Bucșă elastică |

