



DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfață: DL20



Date comandă

Numărul de comandă	220375 DL20
GTIN	4034221176769
Clasa articolului	10N

Descriere

Execuție:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Ø cozii D _s	20 mm
moment de rotație recomandat	80 Nm
DUO-LOCK Interfață	DL20
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare