



DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfață: DL10



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 220375 DL10 |
| GTIN | 4034221176707 |
| Clasa articolului | 10N |

Descriere

Execuție:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--|
| $\varnothing D_2$ | 9,6 mm |
| L_2 | 37,5 mm |
| Lungimea totală L | 77,5 mm |
| moment de rotație recomandat | 20 Nm |
| \varnothing cozii D_s | 10 mm |
| DUO-LOCK Interfață | DL10 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |