



DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfață: DL12



Date comandă

Numărul de comandă	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Clasa articolului	10N

Descriere

Execuție:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

$\varnothing D_2$	11,5 mm
Lungimea totală L	93 mm
L_2	45 mm
moment de rotație recomandat	30 Nm
\varnothing cozii D_s	12 mm
DUO-LOCK Interfață	DL12
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare