



## DUO-LOCK Bucșe elastice ER, ER 20, DUO-LOCK Interfață: DL10



### Date comandă

Numărul de comandă	220387 DL10
GTIN	4034221155153
Clasa articolului	26Y

### Descriere

**Notă:**

**HAIMER Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER pentru bucșe elastice.**

### Descriere tehnică

L <sub>2</sub>	5,48 mm
DUO-LOCK Interfață	DL10
moment de rotație recomandat	20 Nm
A	13 mm
Ø D <sub>2</sub>	9,6 mm
Suport	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Tip produs	Bucșă elastică

