



DUO-LOCK Bucșe elastice ER, ER 20, DUO-LOCK Interfață: DL12



Date comandă

Numărul de comandă	220387 DL12
GTIN	4034221155160
Clasa articolului	26Y

Descriere

Notă:

HAIMER Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER pentru bucșe elastice.

Descriere tehnică

L ₂	6,48 mm
Ø D ₂	11,5 mm
A	14 mm
moment de rotație recomandat	30 Nm
DUO-LOCK Interfață	DL12
Suport	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Tip produs	Bucșă elastică

