

Garant**Plăcuță pentru canelare neutru, HB9035, Lățime de canelare w: 2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu flancuri rectificat.

Aplicație:

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026. Bare de strunjit Cod 274170 – 274171.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,05 mm/rot
Lățime de canelare w	2,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9035

Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		