

Garant**Plăcuță pentru canelare neutru, HB9035, Lățime de canelare w: 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu flancuri rectificat.

Aplicație:Pentru \varnothing mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026. Bare de strunjit Cod 274170 – 274171.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,15 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm/rot
Lățime de canelare w	1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9035

Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		