


Garant**Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HB9140, Lățime de canelare w: 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu flancuri rectificat.

Aplicație:

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026. Bare de strunjit Cod 274170 – 274171.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiAlN ²
Lățime de canelare w	1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm/rot
Rază la colț	0,15 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9140

Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		