

Recipiente de transport și stivuit Cu clapetă, Adâncime utilă × lățime utilă: 800X500mm



Date comandă

Numărul de comandă	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Clasa articolului	96l

Descriere

Execuție:

Containere robuste pentru transport și stivuire, fabricate din tablă de oțel, cu stâlp în formă de W și suport cu margini. Cu margine asemănătoare unui tub, în partea superioară, cu borduri rotunde rezistente în zona peretelui și a bazei și cu o zonă cu crampoane pentru lipirea autocolantelor de transport (autocolantele de transport pot fi îndepărtate mai ușor de pe crampoane). Colțuri de stivuire și prindere robuste cu ochiuri pentru macara. Containerele mari pot fi ridicate cu ajutorul unor traverse de macara certificate în lanțuri de remorcare verticale cu cârlige. Gardă la sol 100 mm.

Cu clapetă.

Culoare:

Gri șobolan RAL 7005.

Notă:

Disponibile și în culorile roșu foc RAL 3000, verde reseda RAL 6011 și albastru gențiană RAL 5010. Întrebați-ne.

Descriere tehnică

Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi	nu
Greutate	27 kg
Capacitate portantă	1000 kg
Material	Tablă de oțel

Culoarea	RAL 7005 gri șobolan
Adâncime de introducere	660 mm
Înălțime	570 mm
Poate fi ridicat cu macaraua	da
Colțuri de prindere cu ochiuri pentru macara	da
Înălțime de umplere	400 mm
Înălțime maximă a stivei	500 mm
Cu buzunare pentru stivuitor	nu
Adâncime	860 mm
Lățime de introducere	360 mm
Lățime	560 mm
Capacitate portantă a stivei	5000 kg
depozitabil	da
Margine de stivuire pe 3 părți	nu
Distanță de la sol	100 mm
Execuția peretelui	Cu clapetă
Lățime utilă	500 mm
Adâncime utilă	800 mm
Tip produs	Recipient mare pentru transport și stivuire