

Recipiente de transport și stivuit Cu clapetă, Adâncime utilă × lățime utilă: 1200X800mm



Date comandă

Numărul de comandă	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Clasa articolului	96l

Descriere

Execuție:

Containere robuste pentru transport și stivuire, fabricate din tablă de oțel, cu stâlp în formă de W și suport cu margini. Cu margine asemănătoare unui tub, în partea superioară, cu borduri rotunde rezistente în zona peretelui și a bazei și cu o zonă cu crampoane pentru lipirea autocolantelor de transport (autocolantele de transport pot fi îndepărtate mai ușor de pe crampoane). Colțuri de stivuire și prindere robuste cu ochiuri pentru macara. Containerele mari pot fi ridicate cu ajutorul unor traverse de macara certificate în lanțuri de remorcare verticale cu cârlige. Gardă la sol 100 mm.

Cu clapetă.

Culoare:

Gri șobolan RAL 7005.

Notă:

Disponibile și în culorile roșu foc RAL 3000, verde reseda RAL 6011 și albastru gențiană RAL 5010. Întrebați-ne.

Descriere tehnică

Greutate	53 kg
Adâncime	1260 mm
Înălțime de umplere	500 mm
Poate fi ridicat cu macaraua	da

Execuția peretelui	Cu clapetă
Distanță de la sol	100 mm
Margine de stivuire pe 3 părți	nu
Înălțime maximă a stivei	600 mm
Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi	nu
Colțuri de prindere cu ochiuri pentru macara	da
Adâncime de introducere	1060 mm
Lățime	860 mm
Capacitate portantă	2000 kg
Înălțime	670 mm
Cu buzunare pentru stivuitor	nu
Capacitate portantă a stivei	10000 kg
Culoarea	RAL 7005 gri șobolan
depozitabil	da
Lățime de introducere	660 mm
Material	Tablă de oțel
Lățime utilă	800 mm
Adâncime utilă	1200 mm
Tip produs	Recipient mare pentru transport și stivuire