

**HOLEX****Set cifră pentru poanson Scris normal 0 – 9, Înălțimea scrisului: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085446 3
GTIN	4062406809126
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic. Calitate înaltă, suprafață brunată.

**Aplicație:**

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Livrare:**

9 cifre pentru poanson într-o cutie.

**Notă:**

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

**Descriere tehnică**

Înălțimea scrisului	3 mm
Grosimea cozii	6,35

Lungimea totală	61 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare