

HOLEX**Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085456 3
GTIN	4062406809164
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Calitate înaltă, suprafață brunată.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Lungimea totală	61 mm
Înălțimea scrisului	3 mm
Grosimea cozii	6,35
Tip produs	Poanson manual de perforare

