

duMONT**Broșă hexagonală HSS Ajustaj H8, Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	290431 6
GTIN	
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

La o trecere se broșează un locaș hexagonal.

Descriere tehnică

Gaură de ieșire H8	6 mm
Lungimea acului	152 mm
Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	460 kg
Lungime de broșare în oțel	7 - 19 mm
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		

Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat