

duMONT**Broșă pătrată HSS Ajustaj H8, Tip: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	290426 14
GTIN	662600666378
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

La o trecere se broșează un locaș pătrat.

Descriere tehnică

Gaură de ieșire H8	14,8 mm
Lungimea acului	377 mm
Lungime de broșare în oțel	13 - 35 mm
Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	2400 kg
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		