

**Garant****Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălțimea cozii h: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274095 25
GTIN	4062406805906
Clasa articolului	21W

**Descriere****Aplicație:**

Pentru introducerea lamelor de canelare GARANT Eco. Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

**Piese de schimb:**

Știft filetat cod 279832 2.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136. Posibilitate de racordare opțională cu ajutorul unei îmbinări de furtun cu set de racordare cod 279833 1.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	82 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei $h_s$	26 mm
Bloc terminal	279928 5
Șurub de strângere	279815 22
Tip produs	Suport de bază

