

Garant**Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălțimea cozii h: 20mm**

Date comandă

Numărul de comandă	274097 20
GTIN	4062406840112
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

Pentru introducerea lamelor de canelare GARANT Eco. Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

Piese de schimb:

Știft filetat cod 279832 2.

Notă:

Transferul lichidului de răcire posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco având Cod 319006 – 319136. Posibilitate de racordare opțională cu ajutorul unei îmbinări de furtun cu set de racordare cod 279833 1.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	94 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei h_s	32 mm
Bloc terminal	279928 6
Șurub de strângere	279815 22
Tip produs	Suport de bază

