

**Garant****Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălțimea cozii h: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274093 16
GTIN	4062406805876
Clasa articolului	21W

**Descriere****Aplicație:**

Pentru introducerea lamelor de canelare GARANT Eco. Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

**Piese de schimb:**

Știft filetat cod 279832 1.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136. Posibilitate de racordare opțională cu ajutorul unei îmbinări de furtun cu set de racordare cod 279833 1.

**Descriere tehnică**

Înălțimea cozii h	16 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	70 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei h <sub>5</sub>	19 mm
Bloc terminal	279928 4
Șurub de strângere	279815 23

Tip produs

Suport de bază