

**Garant****Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălțimea cozii h: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274093 12
GTIN	4062406805869
Clasa articolului	21W

**Descriere****Aplicație:**

Pentru introducerea lamelor de canelare GARANT Eco. Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

**Piese de schimb:**

Știft filetat cod 279832 1.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136. Posibilitate de racordare opțională cu ajutorul unei îmbinări de furtun cu set de racordare cod 279833 1.

**Descriere tehnică**

Înălțimea cozii h	12 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	70 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei $h_5$	19 mm
Bloc terminal	279928 4
Șurub de strângere	279815 23

Tip produs

Suport de bază