



Suport curbat de plăcuțe pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø Dmin: 65/100mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 278051 65/100 |
| GTIN | 4062406840167 |
| Clasa articolului | 22B |

Descriere

Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Lățimea cozii b | 16×16 mm |
| Adâncime maximă de așchiere t_{max} | 14 mm |
| Șurub | 279816 3 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Lățime de canelare w | 3; 4 mm |
| Tip produs | Suport de plăcuțe |

