



## Suport curbat de plăcuțe pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø Dmin: 240/350mm



### Date comandă

Numărul de comandă	278053 240/350
GTIN	4062406840266
Clasa articolului	22B

### Descriere

#### Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

#### Notă:

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

### Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	14 mm
Lățimea cozii b	20×20 mm
Șurub	279816 4
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lățime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

