

**Șlefuitor excentric cu aer comprimat CP7220CVE, Tip: 7220CVE****Date comandă**

Numărul de comandă	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Șlefuitorul excentric pneumatic 079654 7220 CVE a fost conceput special pentru șlefuire, pentru prelucrarea suprafețelor și pentru șlefuire prealabilă, oferindu-i utilizatorului un confort perfect datorită mânerului moale, cu forma palmei.

Turație de mers în gol: 12000 min⁻¹

Debit maxim de aer necesar: 486 l/min

Ø disc abraziv: 150 mm

Cursă: 2,5 mm

Greutate: 1,6 kg

Zgomot de lucru: 76 dB(A)

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	76 dB(A)
Cursă	2,5 mm
Denumirea producătorului	CP7220 CVE
Debit maxim de aer necesar	486 l/min

Greutate	1,6 kg
Vibrație maximă conform EN	1,4 m/s ²
Ø disc abraziv	150 mm
Turație de mers în gol	12000 min ⁻¹
Tip produs	Șlefuitoare excentrice