



Suport curbat de plăcuțe pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø Dmin: 65/100mm



Date comandă

Numărul de comandă	278055 65/100
GTIN	4062406840389
Clasa articolului	22B

Descriere

Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	14 mm
Lățimea cozii b	25×25 mm
Șurub	279816 4
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lățime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

