



## Polizor unghiular cu cap plat cu acumulator, Tip: 4933478438



### Date comandă

Numărul de comandă	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Polizor unghiular M18 FUEL™ puternic cu **cap plat**, pentru lucrul în spații restrânse.

- **Designul plat al capului permite lucrul în unghiuri de până la 42°.**
- **Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.**
- **RAPIDSTOP™ pentru frânare rapidă a discului, în mai puțin de 2 secunde.**
- **Protecție la repornire și stop recul, pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**

#### Livrare:

**Fără acumulatori și fără încărcător.** Inclusiv mâner antivibrații, husă de protecție, grilaj de protecție împotriva prafului, set de prindere, cutie HD.

#### Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 și Cod 073840.

### Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Pornire lină	da
Număr de acumulatoare incluse	0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	2,6 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Protecție la suprasarcină	da

Denumirea producătorului	M18FSAGF125XB-OX
Turație maximă	8500 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Blocaj contra repornirii	da
Tensiunea acumulatorului	18 V
Stop Kickback	da
Întreprupător de siguranță	nu
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Vibrație maximă conform EN	4,86 m/s <sup>2</sup>
Tip produs	Polizoare unghiulare