



Foarfecă pentru tablă, cu acumulator, Tip: M18BMS20-0



Date comandă

Numărul de comandă	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Foarfecă pentru tablă / de crestă, cu acumulator, pentru tăiere curată și fără deformare în oțel de până la 2,0 mm.

- **Cap de tăiere pivotant cu 360°, cu 12 puncte de înclichetare – ideal pentru locuri greu accesibile.**
- **Sistem electronic de reglare a turației.**
- **Desing „in-line” pentru cel mai bun control posibil.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073808 – Cod 073840.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Raza celei mai mici curbe	180 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	1,5 m/s ²
Tip acumulator	Litiu-Ion

Greutate	2,3 kg
Lățime de tăiere	5 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
putere maximă de așchiere în aluminiu	3,2 mm
putere maximă de așchiere în oțel	2 mm
Tip produs	Foarfecă pentru tablă