



Polizoare unghiulare cu acumulator, Tip: 4933478437



Date comandă

Numărul de comandă	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular compact M18 FUEL™ cu acumulator, **cu turație reglabilă.**

- **5 trepte de viteză pentru cele mai bune rezultate la prelucrarea oțelului inoxidabil și a aluminiului precum și pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei.**
- **RAPIDSTOP™ pentru frânare rapidă a discului, în mai puțin de 2 secunde, ceea ce îi oferă o protecție ridicată utilizatorului.**
- **Comutator de siguranță care nu se poate bloca, pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**

Versiune cu **întrerupător de om mort** pentru siguranța sporită a utilizatorului.

Livrare:

Fără acumulatori și fără încărcător. Inclusiv mâner antivibrații, husă de protecție, grilaj de protecție împotriva prafului, set de prindere, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Întrerupător de siguranță	da
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Turație maximă	3500 - 8500 min ⁻¹
Greutate	2,7 kg

Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	0
Pornire lină	da
Denumirea producătorului	M18FSAGF125XPDB-OX
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Stop Kickback	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	5,01 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Protecție la suprasarcină	da
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Ø maxim al discurilor	125 mm
Blocaj contra repornirii	da
Tip produs	Polizoare unghiulare