



## Polizoare unghiulare cu acumulator, Tip: 4933478436



### Date comandă

Numărul de comandă	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Polizor unghiular compact M18 FUEL™ cu acumulator, **cu turație reglabilă.**

- **5 trepte de viteză pentru cele mai bune rezultate la prelucrarea oțelului inoxidabil și a aluminiului precum și pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei.**
- **RAPIDSTOP™ pentru frânare rapidă a discului, în mai puțin de 2 secunde, ceea ce îi oferă o protecție ridicată utilizatorului.**
- **Reglare rapidă a elementului de protecție.**

#### Livrare:

**Fără acumulatori și fără încărcător.** Inclusiv mâner antivibrații, husă de protecție, grilaj de protecție împotriva prafului, set de prindere, cutie HD.

#### Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 și Cod 073840.

### Descriere tehnică

Blocaj contra repornirii	da
Stop Kickback	da
Denumirea producătorului	M18FSAGV125XB-OX
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Protecție la suprasarcină	da

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Pornire lină	da
Vibrație maximă conform EN	5,01 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Întreprupător de siguranță	nu
Greutate	2,7 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim al discurilor	125 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de acumulatoare incluse	0
Tensiunea acumulatorului	18 V
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Tip produs	Polizoare unghiulare