



## Șlefuitor cu bandă abrazivă, cu acumulator, Tip: M18FBTS75



### Date comandă

Numărul de comandă	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Șlefuitor de mare putere cu bandă abrazivă, cu acumulator M18, cu motor POWERSTATE™ fără perii, care permite o îndepărtare rapidă a materialului și dezvoltă puțină căldură.

- **Putere echivalentă curentului alternativ de 900 Watt.**
- **Timp de funcționare de până la 20 de minute cu un acumulator de 5,0 Ah.**
- **Butonul reglabil fără scule permite manevrarea optimă a șlefuitorului, indiferent de utilizare.**
- **„Flush To Wall” permite folosirea unui șlefuitor cu bandă abrazivă pe o suprafață aproape verticală sau în colțuri cu spațiu restrâns.**
- **Utilizare cu sac de praf sau cu aspirare externă.**

#### Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, săculeț pentru praf inclus, în cutie.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073808 – Cod 073840. Benzi abrazive recomandate găsiți la Cod 558014.

### Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune

Milwaukee Tip B 18 V

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățime bandă de șlefuit	75 mm
Suprafață de șlefuit	90 × 135 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Viteza benzii	230 - 410 m/min
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate fără acumulator	3,9 kg
Lungimea benzii de șlefuit	457
Tip produs	Polizor cu bandă