

**Polizor unghiular GWS, Tip: 14-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Clasa articolului	03C

**Descriere****Execuție:**

Motor de mare putere, de 1.400 W, și durabilitate sporită: Productivitate maximă datorită puterii mai mari și robusteții superioare.

Circumferință excelentă care face ca mânerul să fie ergonomic: Ergonomie de top datorită circumferinței considerabil reduse a mânerului.

Control recul, pornire lină, protecție la repornire, protecție la suprasarcină, amortizarea vibrațiilor și alegerea prealabilă a turației.

**Livrare:**

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

**Descriere tehnică**

Interval de turație	11500 min <sup>-1</sup>
Blocaj contra repornirii	da
Particularitate	Comandă recul, pornire lină
Stop Kickback	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	carton
Tensiune nominală	230 V
Ø maxim al discurilor	125 mm

Denumirea producătorului	GWS 14-125
Racord filetat	M14
Tensiune de rețea	230 V
Greutate	2,3 kg
Frecvență de rețea	50 Hz
Pornire lină	da
Putere absorbită	1400 W
Tip produs	Polizor unghiular