

**Polizor unghiular GWS, Tip: 17125SINOX****Date comandă**

Numărul de comandă	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Clasa articolului	03C

Descriere**Execuție:**

Motor de 1.700 W cu sistem electronic de reglare a turației, ideal, de ex., pentru **prelucrarea oțelului inoxidabil**.

Circumferință excelentă care face ca mânerul să fie ergonomic: Ergonomie de top datorită circumferinței considerabil reduse a mânerului.

Protecție ridicată a utilizatorului & elemente de control: Control recul, pornire lină, protecție la repornire, protecție la suprasarcină, amortizarea vibrațiilor și alegerea prealabilă a turației.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Ambalaj	carton
Particularitate	Comandă recul, protecție la repornire
Putere absorbită	1700 W
Tensiune de rețea	230 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Racord filetat	M14

Blocaj contra repornirii	da
Pornire lină	da
Denumirea producătorului	GWS 17-125 S INOX
Tensiune nominală	230 V
Greutate	2,4 kg
Frecvență de rețea	50 Hz
Stop Kickback	da
Interval de turație	1900 - 7800 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular