



## Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: M12FPD2-6



### Date comandă

Numărul de comandă	070110 M12FPD2-6
GTIN	4058546029784
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

Șurubelniță compactă FUEL™ cu percuție, cu acumulator și cu lungime constructivă de numai 152 mm. Reglare electronică a momentului de rotație în 13 trepte plus treapta de găurire cu percuție.

#### Avantaj:

Compact, acumulatorul servește ca stativ.

**Livrare:**

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) și clips pentru centură.

**Notă:**

Acumulatorile și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

**Descriere tehnică**

Model constructiv motor	FUEL™
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Utilizare tipică	Strong
Capacitate acumulator	6 Ah
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Momentul maxim	45 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Greutate	1,5 kg
Denumirea producătorului	M12FPD-602X
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Turație maximă treapta 2	1550 min <sup>-1</sup>
Număr de acumulatori incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	15,7 m/s <sup>2</sup>
Tip acumulator	Litiu-Ion
recomandat pentru material	lemn

recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

## Accesorii

Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C