



## Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M12FID2-2



### Date comandă

Numărul de comandă	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

- Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii.
- Durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.
- Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale.
- Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – gestionare unică a performanțelor.
- DRIVE CONTROL™ permite schimbarea rapidă între treptele de comutare, cu diferite setări ale turației și ale momentului de rotație.

Șurubelniță compactă cu percuție (lungime 127 mm) cu suport de biți 1/4 inch HEX.

#### Avantaj:

Model de vârf FUEL™.

#### Livrare:

Inclusiv 2xacumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD.

### Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M14
Tensiunea acumulatorului	12 V
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Număr de percuții treapta 2	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
recomandat pentru material	Oțel
Denumirea producătorului	M12 FID2-202X
Capacitate acumulator	2 Ah
Profil de antrenare portsculă	HEX (E 6,3)
Utilizare tipică	Strong
Greutate	0,9 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Moment maxim treapta 1	170 Nm
Număr de percuții treapta 3	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Vibrație maximă conform EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Număr de percuții treapta 1	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

## Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C