



## Mașină de găurit și înșurubat cu funcționare cu acumulator, fără acumulator și fără încărcător, Tip: M12FDD2-2



### Date comandă

Numărul de comandă	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

#### MILWAUKEE – Mașini de găurit și înșurubat cu acumulator

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, 2 viteze, cuplu de acționare foarte puternic, cu funcționare pe dreapta/stânga.

Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare.

**Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare.

Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

- **Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai multă cu formă constructivă compactă (lungime 168 mm).**
- **Sistem electronic REDLINK PLUS™ pentru managementul inteligent al performanțelor și protecție la suprasarcină.**
- **Reglare electronică a momentului în 16 trepte plus treaptă de găurire.**

#### Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073815 și Cod 073840.

## Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Moment maxim de rotație dur	37 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Greutate	1,2 kg
Turație maximă treapta 2	1700 min <sup>-1</sup>
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Utilizare tipică	Strong
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	12V, 2 viteze
USP2	Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator și fără încărcător

## Accesorii

Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12

073814 MB12

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC

073840 M1218FC