



Marcator tip ac FlyMarker® mini 120/45 Funcționare cu acumulator, Capacitate acumulator: 2X4Ah



Date comandă

Numărul de comandă

085753 2X4

GTIN

Clasa articolului

04F

Descriere

Execuție:

Pentru însemnarea / marcarea / inscripționarea durabilă a pieselor unicat și de serie din diferite materiale (oțel, oțel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oțel pentru scule, oțeluri călite de până la 62 HRC, etc.).

- Acționare electromagnetă performantă a acului de marcare.
- Software simplu și intuitiv de operat, cu protecție prin parolă și cu afișaj cu design nou al parametrilor, pentru o vizualizare rapidă a fiecărui rând de program
- Afișaj color mare, de 4,3 inch
- Cea mai nouă tehnologie de proces, pentru o navigare simplă în meniu și un timp de pornire foarte scurt (timp de bootare).
- Previzualizare 1:1 în ecran a câmpului de marcare.
- Carcasă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, rezistent la spargere.
- Interfețe: USB-A, USB-B și ethernet.
- Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălțimea scrisului de 1,0 – 10,0 mm și mai mare.
- Font pentru înălțimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.
- Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.
- Marcare radială și axială a pieselor rotunde precum și marcare a arcurilor de cerc.

Sistem de marcare manuală, cu acumulator, extrem de ușor de manevrat, 100% mobil, cu suprafață tactilă de operare și cu afișaj color mare de 4,3 inch.

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcare din carbură monobloc 90°. Echer reglabil cu suprafață antialunecare, calibru de reglare și geantă de transport, **2 x acumulator Li-Ion 18V**, încărcător.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumulatori incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	4 Ah
Înălțimea scrisului	1 - 10 mm
Interfață	Port USB
Lățimea maximă a câmpului de marcaj	120 mm
Înălțimea maximă a câmpului de marcaj	45 mm
Tip produs	Marcator tip ac