



## Aspirator portabil cu acumulator, Tip: M18CV-0



### Date comandă

Numărul de comandă	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Aspirator portabil puternic, de 18 V, pentru lemn, metal și murdărie grosieră.

- **Filtrul HEPA reține 99,97 % dintre toate particulele de praf.**
- **Fereastră pentru verificarea simplă a cantității de murdărie din recipientul de colectare.**
- **Întreprupător care se poate bloca pentru funcționarea continuă.**

#### Livrare:

**Fără acumulator și fără încărcător.**

Inclusiv furtun flexibil de aspirație, 2 tuburi de prelungire, duză pentru îmbinări, duză pentru murdărie grosieră.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073808 – Cod 073840.

### Descriere tehnică

Număr de acumulatori incluși	0
Debit volumic	1019 l/min
Greutate fără acumulator	1,6 kg
Lungime furtun aspirație	1,2 m
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V

Volum recipient	2,5 l
Denumirea producătorului	M18CV-0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Tip produs	Aspirare