

Garant**Set de burghie elicoidale HSS-E cu vârf în trepte Cod 114008 în cutie, neacoperit, Tip: 1-13****Date comandă**

Numărul de comandă	114018 1-13
GTIN	4062406877637
Clasa articolului	11Q

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Teșiturile sunt nitrurate.

Deosebit de stabil și robust cu **miez întărit**. Profil ascuțit, cu concentricitate ridicată. Ascuțire la vârf. Coadă **cu 3 suprafețe de prindere** pentru utilizarea în universalele cu 3 bacuri.

- **Ideal pentru execuția de găuri precise în tablă, țevi și profile.**
- **Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafețe ondulate, datorită ascuțirii inovative de precizie.**
- **Găurirea înclinată se poate face cu ușurință după pătrunderea cu succes în material a primei trepte a vârfului burghiului.**
- **Găurire cu mult mai puțin efort decât la găurirea cu burghiele obișnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe mașina de găurit și înșurubat, cu acumulator.**
- **Îmbinare pozitivă stabilă și sigură, în universalul cu 3 bacuri.**
- **Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.**
- **Fără trepidații și fără agățarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereți subțiri.**
- **La ieșirea găurii nu se formează bavuri.**

· **Ideal pentru găurirea șuruburilor sau a niturilor.**

Notă:

Ø 1 - 3,5 mm: Burghiu cu coadă cilindrică, **fără suprafețe de prindere.**

Descriere tehnică

Număr de burghie	25
Increment	0,5 mm
Număr de dinți Z	2
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	INOX
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		

INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	recomandat	30 m/min	K
CuZn	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 4 mm	114008 4
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 5 mm	114008 5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 1,5 mm	114008 1,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 8 mm	114008 8
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 6 mm	114008 6
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 6,5 mm	114008 6,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 5,5 mm	114008 5,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 7 mm	114008 7
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 2,5 mm	114008 2,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 11,5 mm	114008 11,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 2 mm	114008 2
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 7,5 mm	114008 7,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 4,5 mm	114008 4,5

Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 12 mm	114008 12
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 1 mm	114008 1
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 13 mm	114008 13
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 12,5 mm	114008 12,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 10 mm	114008 10
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 3,5 mm	114008 3,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 9,5 mm	114008 9,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 9 mm	114008 9
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 10,5 mm	114008 10,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 3 mm	114008 3
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 8,5 mm	114008 8,5
Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-EINOX Ø DC h8 11 mm	114008 11