

Garant**Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, neacoperită, Ø e8 DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191000 16
GTIN	4045197099143
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicație:

Pentru frezarea **canalelor de pană** sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	16 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm ²	0,048 mm
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă)	2
Ø cozii D_s	16 mm
Lungimea tăişului L_c	19 mm
Lungimea totală L	79 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 327 D
Tip	N
Toleranţă Ø nominal	e8
Unghiul elicei	30 grad
Direcţia de aşchiere	Orizontal, înclinat şi vertical

Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	90 grad
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză cilindro-frontală pentru canale

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	83 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	37 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	23 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	23 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	23 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	55 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		