

**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus „7x”, Øxlungimea totală: 5X115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789058 5X115
GTIN	4059952531328
Clasa articolului	76K

Descriere**Execuție:**

Noua generație **EXPERT SDS-PLUS max-„7x”** cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tășuri. Tășuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **2+2 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Descriere tehnică

Lungimea spiralei	50 mm
Număr de dinți Z	4
Ø	5 mm
Lungimea totală	115 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră