



## Burghiu de percuție din carbură SDS-plus „7x”, Øxlungimea totală: 12X165mm



### Date comandă

Numărul de comandă	789058 12X165
GTIN	4059952531816
Clasa articolului	76K

### Descriere

#### Execuție:

Noua generație **EXPERT SDS-PLUS max-„7x”** cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăișuri formate pentru capacitare mare de găurire, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

#### Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **2+2 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	165 mm
Număr de dinți Z	4
Ø	12 mm
Lungimea spiralei	100 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

