



Burghiu de percuție din carbură SDS-max „8X”, Ø×lungimea totală: 28X320mm



Date comandă

Numărul de comandă	789206 28X320
GTIN	4059952533216
Clasa articolului	76K

Descriere

Execuție:

Noua generație **EXPERT SDS-max „8X”** cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tășuri. Tășuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite prinderea în beton armat.

Geometrie specială a plăcuțelor din carbură pentru durabilitate ridicată.

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată de la Ø 16 mm.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

Notă:

burghiu din generația SDS-max-7 (cu diametru tăiș încorporat din carbură, lipit) în dimensiunea 35×520 – 52×520 sub codul 789204.

Descriere tehnică

Lungimea spiralei	200 mm
Ø	28 mm
Lungimea totală	320 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Max
Tip produs	Burghiu pentru piatră

