

**Cadru Tip S625-A18, Adâncime 1100 mm, Înălțime: 4000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	991323 4000
GTIN	4004514287496
Clasa articolului	96P

**Descriere****Execuție:**

Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea și 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

**Descriere:****Dimensiune montare:****Lungimea totală a raftului:**

Pentru cadrul suport S625-A18: lungime nominală + număr de coloane × 110 mm.

**Adaptat pentru:**

Rafturi de paleți începând cu anul de fabricație 08/2018.

**Culoare:**

**Acoperire cu vopsea pulbere** similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.

**Notă:**

Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultați tabelul de date privind încărcarea.

Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deteriorare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.

## Descriere tehnică

Tipul profilului cadru	S625-A18
Înălțime	4000 mm
Domeniu de utilizare	Raft de paleți
Adâncime	1100 mm
Caracteristici nume produs	Adâncime 1100 mm
Tip produs	Cadru cu coloane