

Cadru Tip S625-A18, Adâncime 1100 mm, Înălțime: 2500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	991323 2500
GTIN	4058255068920
Clasa articolului	96P

Descriere**Execuție:**

Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea și 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

Descriere:**Dimensiune montare:****Lungimea totală a raftului:**

Pentru cadrul suport S625-A18: lungime nominală + număr de coloane × 110 mm.

Adaptat pentru:

Rafturi de paleți începând cu anul de fabricație 08/2018.

Culoare:

Acoperire cu vopsea pulbere similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.

Notă:

Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultați tabelul de date privind încărcarea.

Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deteriorare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.

Descriere tehnică

Înălțime	2500 mm
Tipul profilului cadru	S625-A18
Adâncime	1100 mm
Domeniu de utilizare	Raft de paleți
Caracteristici nume produs	Adâncime 1100 mm
Tip produs	Cadru cu coloane