

## Garant

### **GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1,5/6mm**



#### Date comandă

Numărul de comandă	207342 1,5/6
GTIN	4045197599681
Clasa articolului	11X

#### Descriere

##### Execuție:

**GARANT Diabolo:** Geometrie specială, strat de acoperire nou și carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.

Toleranță: Contur radial =  $\pm 0,005$  mm.

#### Descriere tehnică

Ø tăişului $D_c$	1,5 mm
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 65 HRC	0,005 mm
Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în oțel < 65 HRC	0,005 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii $D_s$	6 mm
Lungimea totală L	54 mm
Lungimea tăişului $L_c$	3 mm
Unghiul elicei	30 grad
Rază R	0,75 mm
Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură

Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Toleranță Ø nominal	f8
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză cu cap sferic

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	190 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	170 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	150 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	110 m/min	H
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------