

Prelungitor 8 prize cu protecție la supratensiune, Număr de prize: 8



Date comandă

Numărul de comandă	081154 8
GTIN	4007123677115
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Prelungitor Premium-Protect-Line 60.000A cu protecție la supratensiune, cu 8 prize, 3m H05VV-F 3G1,5. Protecție pentru dispozitivele dvs. împotriva perturbațiilor din rețea cum ar fi supratensiunea, descărcările electrice sau zgomotul de circuit, cu o valoare maximă însumată a curenților de scurgere de până la 60.000 A.

- **Protecție de înaltă calitate împotriva perturbațiilor HF, datorită filtrului integrat.**
- **Lampă de control al funcției pentru protecție la supratensiune.**
- **Carcasă din aluminiu extrem de stabilă, din aluminiu eloxat.**
- **Sistem constructiv modular inteligent, interschimbabil.**
- **Întreprupător de siguranță iluminat, poate fi pornit/oprit cu doi poli.**
- **Întreprupător automat 16 A.**
- **Prize cu protecție ridicată la atingere.**
- **Filtru eliminare interferențe EMI/RFI.**

Descriere tehnică

Tensiune nominală	230 V
Tip ștecăr intrare	F
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Întreprupător pornit/ oprit	da
Protecție la suprasolicitare garantată până la	16 A
Număr de prize 230 V/16 A	8
Frecvență de rețea	50 Hz
Număr de prize	8

Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H05VV-F
Lungimea cablului	3 m
Tip produs	multiple socket