



Lanternă de buzunar cu LED și cu acumulator, Tip: 170



Date comandă

Numărul de comandă	081364 170
GTIN	4062406942595
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea totală	164 - 176 mm
Capacitate acumulator	2,9 Ah
Valoare CRI	>80

Flux luminos	500 lm
Durata de iluminare	2 h
Greutate	160 g
Durată de iluminare treapta 2	4,5 h
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø cap	32 mm
Număr de acumuloare incluse	1
Acumulator înlocuibil	da
Durată de iluminare boost	30 s
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Flux luminos Boost	900 lm
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos treapta 2	200 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Acumulator de schimb 18650	081365 18650
----------------------------	--------------