



Lanternă tip creion cu LED și cu acumulator, Tip: 120



Date comandă

Numărul de comandă	081360 120
GTIN	4062406942557
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos Boost	130 lm
Durată de iluminare boost	30 s
Acumulator înlocuibil	da
Ø cap	18 mm

Durata de iluminare	1 h
Capacitate acumulator	0,32 Ah
Clasă de protecție IP	IP 54
Durață de iluminare treapta 2	3 h
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Greutate	29,5 g
Lungimea totală	112 - 120 mm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Flux luminos	80 lm
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Număr de acumulatori incluse	1
Flux luminos treapta 2	30 lm
Valoare CRI	>80
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Acumulator de schimb 10440	081365 10440
----------------------------	--------------